



Cathéters téflon pour pompes à insuline externes

Tableau mis à jour le

17/01/2019

LABORATOIRE	CANULES TEFLON	COMPATIBILITE AVEC POMPES	MISE EN PLACE	LONGUEUR TUBULURE (cm)	LONGUEUR CANULE (mm)	INSERTEUR
Animas	COMFORT *	ANIMAS Vibe ACCU-CHECK COMBO	Tangentielle (30°)	60 / 110	17	NON
Animas	COMFORT SHORT *	ANIMAS Vibe ACCU-CHECK COMBO	Tangentielle (30°)	60 / 110	13	NON
Animas	INSET 30 *	ANIMAS Vibe ACCU-CHECK COMBO	Tangentielle (30°) angle insertion préréglé	60 / 110	13	Tout en un
Animas	INSET II *	ANIMAS Vibe ACCU-CHECK COMBO	A 90°	60 / 110	6 9	Tout en un
Medtronic	MIO	PARADIGM	A 90°	En fonction des couleurs 45 / 60 / 80 80	6 9	Tout en un
Medtronic	MIO 30	PARADIGM	Tangentielle (30°) Angle insertion préréglé	60 110	13	Tout en un
Medtronic	QUICKSET	ANIMAS Vibe ACCU-CHECK COMBO	A 90°	60 / 110 60 / 110	6 9	QUICK-SERTER
Medtronic	QUICKSET PARADIGM	PARADIGM	A 90°	45 / 60 / 80 / 110 60 / 80 / 110	6 9	QUICK-SERTER
Medtronic	SILHOUETTE	ANIMAS Vibe ACCU-CHECK COMBO	Tangentielle (30°)	60 / 110	17	SIL SERTER
Medtronic	SILHOUETTE PARADIGM (Medtronic)	PARADIGM	Tangentielle (30°)	45 / 60 / 80 / 110 60 / 80 / 110	13 17	SIL SERTER
Roche diagnostics	ACCU-CHECK FLEXLINK	ANIMAS Vibe ACCU-CHECK COMBO	A 90°	30 / 60 / 80 60 / 80 / 110 60 / 80 / 110	6 8 10	ACCUCHEK-LINK ASSIST
Roche diagnostics	ACCU-CHECK TENDER LINK	ANIMAS Vibe ACCU-CHECK COMBO	Tangentielle (30°)	30 / 60 / 80 / 110 60 / 80 / 110	13 17	NON
Roche diagnostics	INSIGHT FLEX	ACCU-CHECK INSIGHT	A 90°	40 / 70 / 100	6 / 8 / 10	LinkAssist Plus
Roche diagnostics	INSIGHT TENDER	ACCU-CHECK INSIGHT	A 45°	40 / 70 / 100	13 et 17	NON



Cathéters téflon pour pompes à insuline externes

Tableau mis à jour le

17/01/2019

LABORATOIRE	CANULES TEFLON	COMPATIBILITE AVEC POMPES	MISE EN PLACE	LONGUEUR TUBULURE (cm)	LONGUEUR CANULE (mm)	INSERTEUR
Smith Medical	CLEO 90	ANIMAS Vibe	A 90°	60 / 80 / 110	6	Tout en un
		ACCU-CHECK COMBO			9	
Ysopmed	ORBIT	ANIMAS Vibe	A 90°	60 / 105	6	Orbit Inserter
		ACCU-CHECK COMBO			9	
Ysopmed	ORBIT SOFT	YPSOPUMP (Connexion spéciale pompe Ypsopump)	A 90°	45 / 60 / 80 / 110	6 / 9	Orbit Serter
Ysopmed	ORBIT SOFT	YPSOPUMP (Connexion spéciale pompe Cellnovo)	A 90°	1.5 cm	6 mm	Orbit Serter

Légende :

- Connexion Paradigm
- Connexion Luer Lock
- Connexion Luer Lock
- Connexion YpsoPump
- Connexion Cellnovo
- Connexion Insight