
























Cathéters téflon pour pompes à insuline externes

Tableau mis à jour le

20 03 2021

www.diabeteoccitanie.org



LABORATOIRE	CANULES TEFLON	COMPATIBILITE AVEC POMPES	MISE EN PLACE	LONGUEUR TUBULURE (cm)	LONGUEUR CANULE (mm)	INSERTEUR
Medtronic	MIO 30	 PARADIGM/Minimed	Tangentielle	60	13	Tout en un
			(30°)	110		
			Angle insertion pré-réglé			
Medtronic	SILHOUETTE	 ANIMAS Vibe	Tangentielle	60 / 110	17	SIL SERTER
		 ACCU-CHECK COMBO	(30°)			
Medtronic	SILHOUETTE PARADIGM	 PARADIGM/Minimed	Tangentielle	45 / 60 / 80 / 110	13	SIL SERTER
	(Medtronic)		(30°)	60 / 80 / 110	17	
Medtronic	MIO	 PARADIGM/Minimed	A 90°	En fonction des couleurs 45 / 60 / 80	6	Tout en un
				80	9	
Medtronic	QUICKSET	 ANIMAS Vibe	A 90°	60 / 110	6	QUICK-SERTER
		 ACCU-CHECK COMBO		60 / 110	9	
Medtronic	QUICKSET PARADIGM	 PARADIGM/Minimed	A 90°	45 / 60 / 80 / 110	6	QUICK-SERTER
				60 / 80 / 110	9	
Medtronic	MIO Advance	 PARADIGM/Minimed	A 90°	60	6	Tout en un
Medtronic	MIO Advance	 ACCU-CHECK COMBO	A 90°	60	6	Tout en un
Roche diagnostics	ACCU-CHECK FLEXLINK	 ANIMAS Vibe		30 / 60 / 80	6	
		 ACCU-CHECK COMBO	A 90°	60 / 80 / 110	8	ACCUCHEK-LINK ASSIST
				60 / 80 / 110	10	
Roche diagnostics	ACCU-CHECK TENDER LINK	 ANIMAS Vibe	Tangentielle	30 / 60 / 80 / 110	13	NON
		 ACCU-CHECK COMBO	(30°)	60 / 80 / 110	17	
Roche diagnostics	INSIGHT FLEX	 ACCU-CHECK INSIGHT	A 90°	40 / 70 / 100	6 / 8 / 10	LinkAssist Plus
Roche diagnostics	INSIGHT TENDER	 ACCU-CHECK INSIGHT	A 45°	40 / 70 / 100	13 et 17	NON
Smith Medical	CLEO 90	 ANIMAS Vibe	A 90°	60 / 80 / 110	6	Tout en un
		 ACCU-CHECK COMBO			9	
Tandem	AutoSoft 90	 Tandem	A 90°	60/110	6/9	Tout en un
	AutoSoft 30	 Tandem	Tangentielle 30°	60/110	6/9	Tout en un
	VariSoft	 Tandem	Tangentielle 30°	60/80 60/110	13 17	Non Non
Ypsomed	ORBIT SOFT	 ANIMAS Vibe	A 90°	60 / 105	6	Orbit Inserter
		 ACCU-CHECK COMBO			9	

Cathéters téflon pour pompes à insuline externes

Tableau mis à jour le

20 03 2021

www.diabeteoccitanie.org

LABORATOIRE	CANULES TEFLON	COMPATIBILITE AVEC POMPES	MISE EN PLACE	LONGUEUR TUBULURE (cm)	LONGUEUR CANULE (mm)	INSERTEUR
Ypsomed	YPSOPUMP ORBIT SOFT	 YPSOPUMP (Connexion spéciale pompe Ypsopump)	A 90°	45 / 60 / 80 / 110	6 / 9	Orbit Serter
Ypsomed	YPSOPUMP Inset	 YPSOPUMP	A 90°	46/60/80/110	6/9	Tout en un

Légende :

-  Connexion Paradigm/Minimed
-  Connexion YpsoPump
-  Connexion Luer Lock
-  Connexion Insight
-  Connexion Luer Lock
-  Connexion Tandem